

Raccord enfichable en T QBT-1/8-5/16-U-M

Code article: 533255

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	0,236 in
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement
Modèle	Forme en T
Taille de fût	5
Pression de service sur la plage de température totale	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	581 oz
Mode de fixation	Tête hexagonale, surplat 14
Raccord pneumatique 1	Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 5/16" "
Température ambiante (Fahrenheit)	32 °F...140 °F
Couleur de la bague de démontage	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau du joint fileté	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié