

tuyau plastique spiralé PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

N° de pièce: 533466

FESTO

extrêmement flexible, armature textile, résistant à l'hydrolyse



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	4,8 m
Diamètre extérieur	11,7 mm
Longueur des spires jointives	1,172 m
Rayon de courbure important pour le débit	65 mm
Diamètre intérieur	7,9 mm
Diamètre de bobine	51 mm
Nombre de spires	41
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 13 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	12,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	480 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	Filetage G3/8
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 87 +/- 3
Matériau filetage de raccordement	Laiton nickelé
Matériau protection contre le flambage	POM
Matériau tuyau	TPE-U(PU)