


# écrou-raccord MCK-PK-3-KD

N° de pièce: 533672

FESTO

Version métal.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Taraudage M6x0,75
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1,2 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 174 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou
Matériau écrou-raccord	Alliage d'aluminium corroyé, nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS