

# Raccord enfichable QS-F-M5-4

N° de pièce: 533844

FESTO

Filetage avec tête hexagonale.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	2,6 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Sécurité alimentaire	Selon la déclaration du fabricant
Température ambiante	0 ... 150 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	6,1 g
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 4 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton chromé et nickelé
Information matière joint de filet	FPM
Information matière joint de tuyau	FPM