

# Silencieux U-M5-50

N° de pièce: 534221

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	50
Pression de service	0 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Niveau de pression sonore	70 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Raccord pneumatique	M5
Information matière garniture d'amortisseur	Bronze
Information matière embouts filetés	Laiton