


# limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QB-5/16-U

N° de pièce: 534659

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QB-5/16
Raccord pneumatique 2	1/8 NPT
Mode d'actionnement	manuel
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable fileté
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	8,37 cfm
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	6,43 ... 8,55 cfm
Température ambiante	32 ... 140 °F
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	-13,8 ... 116 Psi
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	13,5 cfm
Débit normal dans le sens retour 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	13,5 ... 14 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	32 ... 140 °F
Couple de serrage max.	5,2 ft-lbf
Poids du produit	0,77 oz
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Laiton nickelé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	Laiton nickelé
Matériau vis de réglage	Laiton nickelé
Matériau raccord orientable	renforcé PBT