

Filtre-manodétendeur MS12-LFR

Code article: 535022

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Série	MS
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec verrouillage Bouton tournant avec serrure intégrée avec accessoires verrouillables
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Filtre-manodétendeur avec manomètre
Indicateur de pression	avec manomètre
Hystérésis max. de pression	0.4 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de cuve	Alliage d'aluminium corroyé