

Tuyau plastique PUN-E-6x0,8-BL

N° de pièce: 535326

FESTO

pour raccords instantanés QS, extrêmement flexible, résistant à l'hydrolyse et aux microbes, agréé pour le contact alimentaire.

Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	45 mm
Diamètre intérieur	4,4 mm
Rayon de courbure min.	15 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Agrément contact alimentaire	FDA 2002/72/EG
Température ambiante	-35 ... 50 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,018 kg/m
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	TPE-U(PU)