

Lubrificateur MS4N-LOE-1/8-U-Z

N° de pièce: 535801

FESTO

Cuve métallique, sens de passage de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	36 cm ³
Protection de cuve	intégré dans la cuve métallique
Pression d'entrée 1	1 ... 12 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	40 l/min
Débit nominal normal	1.100 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	354 g
Mode de fixation	avec accessoires au choix : Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	Aluminium moulé sous pression Alliage d'aluminium
Information matière voyant	PA