


Bloc de base CDVI5.0-GB4-DN

N° de pièce: 535840

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur	132 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Agrément	C-Tick
Poids du produit	1.320 g
Mode de fixation	avec taraudage et goujon
Raccord orifice de ventilation	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS