


Terminal de distributeurs CPA10-ASI-VI

N° de pièce: 535847

FESTO

Type 12, dimension modulaire 10 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Exemple de
représentation

Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable, ouvert/fermé 2x3/2 monostable, fermé 2x3/2 monostable, ouvert 5/2, monostable 5/2 bistable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	300 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	AS-Interface
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	8
Nombre max. des zones de pression	4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Largeur	10 mm
Degré de protection	IP65
Dimension modulaire	10 mm
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	12
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	modulaire et extensible
Affichage de la position de commutation	LED
Pression de commande	3 ... 8 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C