

câble d'alimentation KPWR-MC-1-SUB-9HC-2,5

N° de pièce: 537931
Produit de fin de série

conçu pour MTR-DCI-...

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D Mixed
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	2
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	2
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	2
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	2
Plage de tension de service CC	24 ... 48 V
Longueur de câble	2,5 m
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 64 mm
Diamètre de câble	8,6 mm
Structure du câble	2x1,5 blindé
Section nominale de conducteur	1,5 mm ²
Extrémités de conducteur	Cosse de câble à pointe
Degré de protection	IP54
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	0 ... 50 °C