



Extension pour silencieux UOMS-3/8

N° de pièce: 538437

FESTO

Pour une réduction supplémentaire du niveau sonore, il est possible de connecter jusqu'à quatre éléments de silencieux les uns sur les autres.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Type de joint au niveau de l'embout fileté	sans joint
Position de montage	indifférent
Conception	Silencieux ouvert
Pression de service venturi	0 ... 8 bar
Pression de service de venturi	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Mode de fixation	encliquetable
Poids du produit	17,5 g
Matériau insert silencieux	Mousse PU
Matériau tourillon vissé	POM
Matériau corps	POM
Matériau tube intérieur	Alliage d'aluminium