


# Terminal de distributeurs CPA-SC-FB-VI

N° de pièce: 538509  
Produit de fin de série

FESTO

avec connecteur de bus de terrain

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2014. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x2/2 monostable, ouvert/fermé 2x3/2 monostable, fermé 2x3/2 monostable, ouvert 3/2 monostable, fermé 5/2 bistable 5/2, monostable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Taille de distributeur	10 mm
Débit nominal standard max.	180 l/min bei 10 mm
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	Bus de terrain
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	24
Nombre max. des zones de pression	2
Système E/S électrique	oui
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Largeur	10 mm
Degré de protection	IP40
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Diamètre nominal	2,5 mm
Fonction d'échappement	non réglable
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	82
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	Grille fixe
Affichage de la position de commutation	LED
Pression de commande	3 ... 8 bar
Compatible vide	oui
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]