



câble de commande KES-MC-1-SUB-15-5

N° de pièce: 538920

Produit de fin de série

FESTO

Pour couplage E/S pour la connexion à n'importe quel automate.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2020. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	15
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	18
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	15
Plage de tension de service CC	0 ... 24 V
Longueur de câble	5 m
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 40 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 75 mm
Diamètre de câble	10 mm
Structure du câble	18x0,34 blindé
Section nominale de conducteur	0,34 mm ²
Extrémités de conducteur	Cosse
Degré de protection	IP54
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	0 ... 40 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion