


Kit de fixation SMBR-8-8/100-S6

Code article: 538937

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	8
Modèle	pour rainure en T
Position de montage	Indifférente
pour un Ø de piston	Ø8 - Ø100
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-20 °C...120 °C
Poids du produit	20 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié