


câble de liaison

NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

N° de pièce: 539508

FESTO

pour capteur de vérin, transmetteur de position, manocontact, capteurs de débit, capteurs optiques et inductifs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Plage de tension de service CA	30 V
Plage de tension de service CC	30 V
Courant admissible	1,7 A
Degré d'encrassement	3
Degré de protection	IP65 IP67
Couple de serrage max. connecteur femelle	0,3 Nm
Rayon de courbure de câble min.	30 mm
Extrémités de conducteur	Cosse
Connexion électrique	Connecteur femelle droit/Câble M5x0,5/extrémité ouverte 4 pôles/3 conducteurs
Structure du câble	3x0,14
Diamètre de câble	2,9 mm
Longueur de câble	5 m
Type de câble	LiFY11Y
Section nominale de conducteur	0,14 mm ²
Mode de fixation	avec écrou moleté avec écrou-raccord
Couleur des conducteurs	bleu marron noir
Couleur boîtier	noir
Couleur de la gaine de câble	gris
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Information matière corps	TPE-U(PU)
Information matière gaine de câble	TPE-U(PU)
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton doré