



# Câble de liaison

## NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

N° de pièce: 539512

FESTO

pour capteur de vérin, transmetteur de position, manocontact, capteurs de débit, capteurs optiques et inductifs.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	30 V
Plage de tension de service CC	30 V
Courant admissible	1,7 A
Degré d'encrassement	3
Degré de protection	IP65 IP67
Couple de serrage max. connecteur femelle	0,3 Nm
Couple de serrage max. connecteur mâle	0,5 Nm
Rayon de courbure de câble min.	35 mm
Connexion électrique	4 pôles/5 pôles M5x0,5 / M12x1 Connecteur mâle droit/connecteur femelle droit
Structure du câble	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	3,4 mm
Longueur de câble	1 m
Type de câble	LiFY11Y
Section nominale de conducteur	0,14 mm <sup>2</sup>
Mode de fixation	avec écrou moleté avec écrou-raccord
Couleur boîtier	noir
Couleur de la gaine de câble	gris
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Information matière corps	TPE-U(PU)
Information matière gaine de câble	TPE-U(PU)
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton doré