

Fixation oscillante SBN-40

Code article: 539925

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Poids du produit	593 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau anneau de fixation	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau de fixation	Acier galvanisé
Matériau des boulons	Acier galvanisé
Matériau du palier	Bronze
Matériau de vis	Acier, galvanisé
Matériau d'équerre	Acier