

# Plaque d'alimentation VMPA-FB-SP-V

Code article: 541082

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                          |
|--|---------------------------------|
| Tension de service nominale CC         | 24 V                            |
| Fluctuations de tension admissibles    | +/- 25 %                        |
| Certification                          | c UL us - Recognized (OL)       |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Degré de protection                    | IP65                            |
| Température ambiante                   | -5 °C...50 °C                   |
| Poids du produit                       | 200 g                           |
| Raccord électrique                     | 3 pôles<br>M18                  |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                 |
| Matériau du couvercle                  | Renforcé de polyamide           |
| Matériau du boîtier                    | Aluminium moulé sous pression   |