


Bobine

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

N° de pièce: 541666

FESTO

Câble avec connexion de conduite isolante 120 V CA/60 Hz et 110 V CA/50-60 Hz.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristiques de bobine	110 V CA: 50 Hz, puissance d'appel 12,5 VA, puissance de maintien 7,5 VA 12 V CA: 60 Hz, puissance d'appel 11,5 VA, puissance de maintien 6,5 VA
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Certification ATEX hors de l'UE	NEC 500 Class I, Div. 1
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Longueur de câble	0,5 m
Note sur la matière	Conforme RoHS