


Limiteur de débit unidirectionnel de précision GRP-70-1/8-AL

Code article: 542022

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Bouton tournant gradué
Mode de fixation	Sur embase
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	40.7 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	88 l/min
Pression de service	0 bar...8 bar
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Position de montage	Indifférente
Pression de service de 2 vers 1	0 bar...8 bar
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement d'1 bar à 0 bar	19 l/min
Débit nominal normal dans le sens retour d'1 bar à 0 bar	20 l/min...60 l/min
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	60 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	127 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Poids du produit	110 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS

Caractéristiques	Valeur
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	NBR PVC
Matériau de vis	Acier