


# kit parallèle EAMM-U-D40-55A

N° de pièce: 543157

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	10,016 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	0,1 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	530 g