


Kit parallèle EAMM-U-D60-52B

N° de pièce: 543167

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	63
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	70,5 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,3 Nm
Couple transmissible	5,5 Nm
Poids du produit	1.530 g
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone