


kit parallèle EAMM-U-E24-32B

N° de pièce: 543225
Produit de fin de série

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	18
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	3.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	3,016 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,05 Nm
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	240 g
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone