

# Pièce de liaison KVI-CP-3-SSD

Code article: 543252

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	avec filetage
Poids du produit	48 g
Raccord électrique	5 pôles Connecteur femelle Connecteurs femelle / mâle droits M9 Connecteur mâle
Plage de tension de service CC	60 V
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau du boîtier	Laiton Nickelé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Position de montage	Indifférente