


plaque de détendeurs VMPA1-B8-R1C2-C-10

N° de pièce: 543339

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	10,5 mm
Position de montage	indifférent
Superposition pneumatique	Manodétendeur pour port 1
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Choix du manomètre	possibles
Plage de réglage de pression	0,5 ... 8,5 bar
Pression d'entrée 1	0,5 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Couple de serrage max.	0,25 Nm
Poids du produit	73,8 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable
Raccord de manomètre	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément de commande	PA
Matériau joints	NBR
Matériau boîtier de régulateur	PA