


# noeud multipôle VABE-S6-1LT-C-M1-S37

N° de pièce: 543414

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16 pour distributeurs bistables 32 pour distributeurs monostables
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	459 g
Pilotage électrique	Multipôle
Connexion électrique	Câble avec connecteur mâle
Matériau couvercle	PA
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression