


# Nœud multipôle VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Code article: 543415

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16 sur distributeurs monostables 8 sur distributeurs bistables
Tension de service nominale CC	24 V
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	539 g
Commande électrique	multipôle
Raccord électrique	19 pôles Connecteur mâle Selon CNOMO E03.62.530.N
Matériau du couvercle	PA
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression