


Terminal de visualisation et de commande FED-301

N° de pièce: 543438
Produit de fin de série

FESTO

Affichage et terminal de visualisation et de commande avec écran LCD pour le raccordement aux systèmes API.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Profondeur totale	61 mm
Hauteur	109 mm
Longueur	149 mm
Epaisseur panneau avant max.	5 mm
Mémoire utilisateur	512 kByte
Horloge temps réel	oui
Listes d'événements	256
Mémoire de recettes	32 kByte
Alarmes	1.024
Ecart horloge temps réel	130 s/mois
Nombre de couleurs	Noir/Blanc
Nombre de LED système	4
Afficheur	LCD monochrome
Caractéristique d'affichage	Touchscreen
Taille d'affichage	3,8"
Batterie de secours	3 V/270 mA lithium
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Résolution d'écran	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation de courant à la tension de service nominale	0,4 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 85 % sans condensation
Degré de protection	IP65 en face avant, IP20 face arrière
Température ambiante	0 ... 50 °C
Agrément	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Poids du produit	1.000 g
Interface AUX	Sub-D à 9 pôles Connecteur femelle
Interface PC	RS232 Sub-D à 15 pôles Connecteur mâle
Interface de programmation	9,6 - 38,4 kBd
Interface API	RS232 Sub-D à 15 pôles Connecteur mâle
Interface Ethernet	en option, 10 MBd
Mode de fixation	Montage sur face avant
Logiciel de programmation	FED Designer version 6.06 ou supérieure