


module de dérivation MS4-A-RMV-IPM-80

N° de pièce: 543500

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	150 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Aluminium moulé sous pression
Matériau connecteur de modules	Aluminium moulé sous pression
Matériau vis	Acier