


capteur de pression VMPAF-FB-PS-P1

N° de pièce: 545354
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	21 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 25 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Précision pleine échelle	2,5 %FS
Note sur la matière	Conforme RoHS