

# adaptateur NPFA-A-P18-G14-F

N° de pièce: 545922

FESTO

Pour électro-distributeur VUVB.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Pression de service	0,9 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	20 g
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matériaux bouchon d'obturation	PA renforcé
Information sur les matériaux, Joint thorique	NBR
Information matériaux élément séparateur	Acier