


# Clapet de sécurité pour le vide ISV-M6

Code article: 545997

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M6
Capacité d'impulsion d'éjection	0.8 MPa 8 bar
Position de montage	Indifférente
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Débit de volume d'aspiration nécessaire à -0,5 bar	2 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	14 g
Mode de fixation	À visser
Raccord pneumatique 1	M6
Raccord pneumatique 2	M6
Matériau ressort	Acier fortement allié
Matériau du filtre	Bronze fritté
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau flotteur	POM