



électrodistributeur MOFHB-3-3/4

N° de pièce: 546045
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, ouvert
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	5.170 l/min
Pression de service	1 ... 8 bar
Conception	Siège plat
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	17 mm
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Temps de commutation Arrêt	100 ms
Temps de commutation Marche	70 ms
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	830 g
Raccord d'échappement de pilotage 84	M5
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Raccord pneumatique 3	G3/4
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium anodisé