


# Répartiteur FCK-3-PK-4-N

Code article: 546066

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	10 g
Raccord pneumatique 1	pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé de 3 mm de Ø intérieur avec écrou
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé