

# Embase juxtaposable d'angle VABF-S2-1-A1G2-N38

Code article: 546098

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	42 mm
Selon la norme	ISO 5599-2
Position de montage	Indifférente
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	176 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression