

Module de consigne MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Code article: 546224

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Affichage de la valeur de consigne active	LED jaune
Témoin de fonctionnement	LED verte
Plage de tension de service CC	20 V...30 V
Résistance d'entrée de la valeur de consigne externe	Typ. 100 kOhm
Résistance d'entrée, entrée de la valeur de consigne	3 kOhm
Tension de sortie réglable	0 V...10 V
Puissance absorbée à 24 VCC	1.5 W
Courant de sortie max.	27 mA
Ondulation résiduelle	10 %
Tension d'entrée de la valeur de consigne externe	0 V...10 V
Alimentation électrique, réglage de la valeur de consigne	10 V...10.6 V
Courant d'alimentation, réglage de la valeur de consigne	6 mA...6.36 mA
Potentiomètre, entrée de la valeur de consigne externe	2.5 kOhm...10 kOhm
Certification	C-Tick
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	80 g
Section de raccordement	2.5 mm ²
Raccord électrique	Borne à vis
Mode de fixation	avec rail DIN