



Distributeur de base VSNB-F-B52-G14-P2

N° de pièce: 547022
Produit de fin de série

FESTO

avec le plan de pose Namur conforme à VDE/VDI 3845, sans le distributeur pilote



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Largeur	44,5 mm
Débit nominal normal	950 l/min
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Conception	Piston tiroir
Diamètre nominal	8 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Sens d'écoulement	irréversible
Sans recouvrement	oui
Pression de commande	2,5 ... 8 bar
Temps de commutation Inversion	30 ms
Facteur de marche	100%
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	350 g
Mode de fixation	sur embase
Raccord orifice de ventilation	M5
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	Embase
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé
Information matériau vis	Acier fortement allié inoxydable