


embase VMPAF-AP-2-1-EMM-2

N° de pièce: 547497

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|-------------------------------|
| Largeur | 47,6 mm |
| Longueur | 107,3 mm |
| Dimension modulaire | 10,5 mm |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 2 |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Pression de commande | 3 ... 8 bar |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Material of connecting plate | Aluminium moulé sous pression |