


# Soupape d'échappement rapide VBQF-D-G18-E

Code article: 547533

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Échappement rapide
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar	850 l/min
Débit normal, échappement 6 -> 0 bar	1300 l/min
Débit nominal normal d'alimentation 6->5 bar	350 l/min
Pression de service	0.5 bar...10 bar
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression Zinc moulé sous pression
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Diamètre nominal	5 mm
Position de montage	Indifférente
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-20 °C...80 °C
Poids du produit	102.5 g
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR