

amortisseur DYSW-7-10-Y1F

N° de pièce: 548072

FESTO

auto-ajustable, avec caractéristique progressive.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	7
Course	10 mm
Amortissement	autoréglable Caractéristique Soft
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	0,2 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	10 mm
Force d'impact max.	300 N
Energie max. absorbée par course	2,5 J
Energie max. absorbée par heure	15.000 J
Energie résiduelle max.	0,01 J
Force de rappel	1,2 N
Poids du produit	21 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié
Matériau tige de piston	Acier fortement allié