

tuyau plastique PKN-6

N° de pièce: 548147
Produit de fin de série

FESTO

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8,5 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Pression de service en fonction de la température	0 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,04 kg/m
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 80 +/-5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	Polyester revêtu PVC