


Capot CPX-M-AK-M

Code article: 548754

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	11,5 mm
Hauteur	13 mm
Longueur	49 mm
Poids du produit	15 g
Degré de protection	IP65 IP67 À l'état monté selon CEI 60529
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau de vis	Acier Galvanisé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du couvercle	Aluminium moulé sous pression
Humidité relative de l'air	5 - 90 % sans condensation