


Connecteur femelle KMYZ-4-0.0-B-EX

N° de pièce: 550806

FESTO

Combinaison de connecteurs MSZB et MSZC.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CC	3 ... 36 V
Tension de service DC nominale	24 V
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Degré de protection	IP40 selon IEC 60529
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	6,5 g
Connexion électrique	Connecteur femelle coudé forme parallélépipédique MSZB
Section nominale de conducteur	0,22 ... 0,34 mm ²
Mode de fixation	sur électrodistIBUTEUR avec vis autotaraudeuse
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PA
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze