


accouplement EAMC-30-35-9-12

N° de pièce: 550996

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	9 mm
Diamètre de support 2	12 mm
Taille	30
Longueur nominale	35 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	6,1 kgmm ²
Couple transmissible	8,5 Nm
Poids du produit	45 g
Note sur la matière	Conforme RoHS