

Tuyau plastique PEN-10X1,5-BL

Code article: 551459

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Ø extérieur | 10 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 40 mm |
| Ø intérieur | 7 mm |
| Rayon de courbure min. | 23.5 mm |
| Propriétés du tuyau | compatible avec la chaîne porte-câbles |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Note concernant la pression de service | Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C |
| Certification | TÜV |
| Certificat de l'organisme d'émission | B 013277 0506 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1 |
| Température ambiante | -30 °C...60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0.03766 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 10 mm |
| Couleur | bleu |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du tuyau | PE |