

tuyau plastique PEN-12X1,75-RT

N° de pièce: 551478

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène
(incompatible avec le contact alimentaire).



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 58 mm |
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
| Rayon de courbure min. | 33 mm |
| Propriétés du tuyau | Suitable for energy chains |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Remarque concernant la pression de service | Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C |
| Agrément | TÜV |
| Certificat entité exposante | B 013277 0506 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé. |
| Température ambiante | -30 ... 60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,05423 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 12 mm |
| Couleur | rouge |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | PE |