

Connecteur mâle FBS-RJ45-PP-GS

Code article: 552000

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	30 mm
Hauteur	72 mm
Longueur	22 mm
Poids du produit	60 g
Note d'interface du bus de terrain	PROFINET
Spécification du câble Ethernet	Type : CAT.5 Diamètre du fil unique : 1,6 mm max. 0,13 - 0,36 mm ² , 7 fils 0,13 - 0,36 mm ² , 1 fil
Protection contre les contacts directs et indirects	TBTS
Diamètre de câble autorisé	5 mm...8 mm
Degré de protection	IP65 IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre Nickelé et doré