


réducteur EMGA-40-P-G5-SAS-40

N° de pièce: 552187

FESTO

convient pour les servomoteurs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	40 mm
Taille de la bride du moteur	40 mm
Jeu à la rotation	0,25 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	5:1
Vitesse d'entraînement max.	18.000 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	14 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,019 kgcm ²
Couple de sortie max.	22 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité en torsion	1 Nm/arcmin
Poids du produit	350 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	40G
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	40A
Note sur la matière	Conforme RoHS